

Nr. 13, Pendel med mässingexpander



Jomas Pendelkramla med M5 eller M6 expander används vid betongstomme och kombineras med någon av Jomas skalmurskramlor för förankring av skalmur.

M6 expander, som har en grövre tråddiameter, används i första hand till väggar med isoleringstjocklekar från ca. 200 mm och uppåt för att få tillräcklig tryckkraftskapacitet på kramlan.

Längden på kramlan bestäms av väggens uppbyggnad och montagedjup (se snabbguiden sidan 7).

Murkramla nr. 13, Pendel med mässingexpander M5 - EN 1.4401 (A4)

Art. nr.	ØxL (mm)	kg/1000	Antal/förp.
1344050	4,4x50	8	100
1344080	4,4x80	12	100
1344100	4,4x100	14	100
1344110	4,4x110	15	100
1344130	4,4x130	18	100
1344150	4,4x150	20	100
1344180	4,4x180	23	100
1344200	4,4x200	26	100
1344230	4,4x230	30	100
1344250	4,4x250	33	100
1344280	4,4x280	36	100
1344300	4,4x300	38	100


Murkramla nr. 13, Pendel med mässingexpander M6 - EN 1.4401 (A4)

Art. nr.	ØxL (mm)	kg/1000	Antal/förp.
1353230	5,3x230	45	100
1353250	5,3x250	49	100
1353360	5,3x360	69	100
1353400	5,3x400	76	100

Montering av pendelkramla

Montering av pendelkramla

1. Förborra med borrhål diameter 6 mm till pendel M5 och diameter 8 mm till pendel M6. Kramlan skall monteras minst 30 mm in i betongen.
2. Rengör hålet.
3. Trä en pendel genom hålet och skruva för hand tills det uppkommer ett knirrande, hackande ljud. Avsluta så att pendelkramlans platta del blir helt horisontell.



Montering av isolering och skalmurskramlor

Den yttre isoleringen monteras efter det att pendelkramlorna monterats i stommen. Isoleringen trycks på plats över kramlorna och fästs mot stommen med Isoleringsbricka 60 eller Plastbricka nr. 9. Brickan monteras på kramlan och förs mot isoleringen så att den ligger an utan att trycka samman isoleringen.

Trä in skalmurskramlan i pendelkramlans öga och mura in den i skalmuren. Minsta förankringslängd i skalmuren ska vara 40 mm.

Tillbehör

I tabellen ser du tillbehör som passar till vår kramla nr. 13, plastbrickor (H09000S, 1400000 & 0900080).

Läs mer om tillbehör på sidan 40.

Art. nr.	Benämning	Dimension (mm)	Antal/förp.
H09000S	Isolerbricka	Ø60	100
1400000	Isolerbricka	Ø60	500
0900080	Plastbricka nr. 9	Ø75	500